


# Spojni vod NEBV-C1SW3-K-2.5-N-LE3-S9

Broj artikla: 8032628

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Identifikacija kabela	Bez držača natpisne oznake
Učestalost priključivanja	50
Težina proizvoda	125 g
Električni spoj 1, funkcija	Strana Fieldbus uređaja
Električni spoj 1, dizajn	uglast
Električni spoj 1, tip konektora	Socket, slim
Električni spoj 1, kabelski izlaz	Kutni
Electrical connection 1, note about the cable outlet	180° rotirajuće
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	Plug pattern type C to EN 175301-803
Električni spoj 1, broj pinova/žica	4
Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice	4
Električni spoj 1, tip ugradnje	na magnetnom ventilu sa središnjim vijkom M2,5
Električni spoj 2, funkcija	Strana upravljačke jedinice
Električni spoj 2, tip konektora	Kabel
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	otvoreni kraj
Električni spoj 2, broj pinova/žica	3
Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice	3
Područje pogonskog napona DC	0 ... 230 V
Područje pogonskog napona AC	0 ... 230 V
Strujna opteretivost kod 40°C	6 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	4 kV
Zaštita od zamjene polova	bipolarno
Priključak zaštitnog vodiča	postoji
Duljina kabela	2,5 m
Svojstvo vodiča	Standard
Uvjeti ispitivanja kabela	Uvjeti ispitivanja na upit
Radius savijanja, fleksibilna instalacija kabela	≥ 52 mm
Promjer kabela	5,2 mm
Odstupanje promjera kabela	± 0,1 mm
Struktura kabela	3x0,5
Nazivni presjek vodiča	0,5 mm <sup>2</sup>
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Opaska o stupnju zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okoline	-20 ... 70 °C
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 70 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Stupanj onečišćenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - visoka otpornost na koroziju
Material cable sheath	PVC
Boja, kabelski plašt	sivo

Svojstvo	Vrijednost
Material housing	TPE-U(PU)
Boja, kućište	crno
Material screws	Nehrđajući čelik
Material seals	HNBR
Material electrical contact	Legura bakra, konzervirano
Material insulation	PVC