

# Vodeća osovina

## ELFA-RF-70- -

Broj artikla: 8037967

FESTO

Za održavanje sile i momenta opterećenja u višeosnim aplikacijama.



Prikaz primjera



## Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Radni hod	50 ... 7.000 mm
Veličina	70
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodilica	Vodilica s kotačićima
Konstruktivna struktura	Vodilica
Maks. ubrzanje	50 m/s <sup>2</sup>
Maks. brzina	10 m/s
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Momenti površina 2. stupnja Iy	139,14E+03 mm <sup>4</sup>
Momenti površina 2. stupnja Iz	433,1E+03 mm <sup>4</sup>
Maks. sila Fy	500 N
Maks. sila Fz	500 N
Maks. otpor praznog hoda	25 N
Maks. moment Mx	11 Nm
Interval podmazivanja ovisan o putu	10.000 km
Osnovna težina kod hoda 0 mm	1.921 g
Prirast težine po 10 mm hoda	30,54 g
Vrsta pričvršćenja	s priborom
Material of profile	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material cover tape	nehrđajući plemeniti tračni čelik
Material of guide	Čelik
Material slide	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano