


Spojni kabel NEBV-Z4WA2L-P-E-2.5-N-M8G3-S1

Broj dijela: 8047674

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Prikaz statusa signala | LED žuta |
| Dodatne funkcije | Zaštitni krug |
| Oznaka linije | bez držača znaka |
| Učestalost priključivanja | 50 |
| Težina proizvoda | 54 g |
| Senzor električnog priključka 1, funkcija | Stranica Field uređaja |
| Senzor električnog priključka 1, dizajn | Pravokutni |
| Električni priključak 1, vrsta priključka | Utičnica |
| Električni priključak 1, utičnica za kabel | pod kutom |
| Električni priključak 1, tehnika spajanja | Priključna shema ZC, metrički vijak |
| Električni priključak 1, broj pinova / žica | 2 |
| Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice | 2 |
| Električni priključak 1, vrsta montaže | na elektromagnetnom ventilu sa središnjim vijkom M2 |
| Senzor električnog priključka 2, funkcija | Kontrolna strana |
| Senzor električnog priključka 2, dizajn | okruglo |
| Električni priključak 2, vrsta priključka | Utikač |
| Električni priključak 2, utičnica za kabel | ravno |
| Električni priključak 2, tehnika spajanja | M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104 |
| Električni priključak 2, broj pinova / žica | 3 |
| Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice | 2 |
| Područje pogonskog napona DC | 20.4 V...26.4 V |
| Nazivni radni napon DC | 24 V |
| Otpor prenapona | 2.4 kV |
| Zaštita od obrnutog polariteta | bipolarni |
| Priključak zaštitnog vodiča | nedostupan |
| Duljina kabela | 2.5 m |
| Kvaliteta upravljanja | Suitable for energy chains |
| Linija uvjeta ispitivanja | Uvjeti ispitivanja na zahtjev |
| Radius savijanja, fleksibilno provođenje kabela | 29 mm |
| Promjer kabela | 2.9 mm |
| Tolerancija promjera kabela | ± 0,1 mm |

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Struktura kabela | 2 x 0,14 mm ² |
| Nazivni presjek vodiča | 0.14 mm ² |
| Klasa zaštite | IP65 |
| Napomena o stupnju zaštite | u sastavljenom stanju |
| Temperatura okoline | -10 °C...50 °C |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU RoHS direktivi |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema UK RoHS propisima |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Stupanj onečišćenja | 3 |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 3 -Jako opterećenje korozijom. |
| Materijal omotača kabela | TPE-U (PUR) |
| Boja omotača kabela | Siva |
| Materijal za kućište | TPE-U (PU) |
| Boja kućišta | crno |
| Materijal spojne matice | Mjed, poniklani |
| Materijalni vijci | Plemeniti čelik |
| Materijal utikačkih kontakata | Pokositrena legura bakra Mjed, pozlaćen |
| Materijal izolacijske čahure | PP |