


# balancer kit YHBP-

Broj artikla: 8087218

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Područje hoda	100 ... 1.990 mm
Cylinder diameter	50 ... 200 mm
Podržane kinematike	Lifting column Parallel kinematics
Zaštita od zamjene polova	za pogonski napon
Operating pressure MPa	0,4 ... 0,8 MPa
Pogonski tlak	4 ... 8 bar
Maks. brzina kretanja	1 m/s
Područje pogonskog napona DC	21,6 ... 26,4 V
Trajanje uključenosti	100 %
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Preostala valovitost	5 %
Potrošnja struje kod neopterećenih izlaza	2 A
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP65
Opaska o stupnju zaštite	IP20 for safety relay unit PNOZ IP20 for control system CMCB-...-C IP20 for controller CECC-D IP54 for control system CMCB-...-CC u montiranom stanju
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Load	25 ... 999 kg
Transmission ratio of kinematics	1:5 for lifting columns 1:1 - 1:5 for parallel kinematic systems
Težina proizvoda	4,8 ... 60,5 kg
Materijal - napomena	RoHS sukladno