


Cilindar s dvostrukim klipom DGTZ-GF-20-50-J-T-P-A

Broj dijela: 8103491

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	50 mm
Podesiv krajnji položaj/dužina	10 mm
Promjer klipa	20 mm
Način rada pogonske jedinice	Dva jarma
Prigušenje	elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj montaže	po želji
Vodilica	Klizna vodilica
Konstruktivna struktura	Vodilica
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku
Radni tlak	0.12 MPa...0.8 MPa 1.2 bar...8 bar
Način rada	dvoradni
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Klasa čiste sobe	Klasa 6 prema ISO 14644-1
Temperatura okoline	-10 °C...80 °C
Energija udara u krajnjim položajima	0.2 Nm
Maksimalna nosivost ovisno o hodu na definiranoj udaljenosti xs	19.9 N
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto	283 N
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje	283 N
Pokretna masa	353 g
Težina proizvoda	845 g
Pneumatski priključak	M5
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni pokrov	Kovana aluminijska legura
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura, eloksirana
Materijal klipnjače	visokolegirani nehrđajući čelik