

# Cilindar za palačinke DPCA-...-...-3/4"" - -

Broj dijela: 8104872

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	0,0625 in...4 in
Promjer klipa	3/4 " "
Navoj klipnjače	10-32 UNF-2B 10-32 UNF-2A
Prigušenje	nema slabljenja elastični prigušni prsteni/ploče obostrano elastični prigušni prsteni/ploče naprijed Elastic cushioning rings/plates, rear
Položaj montaže	po želji
Način rada	dvoradni jednoradni potiskujući povlačeći
Kraj klipnjače	Vanjski navoj Unutarnji navoj
Konstruktivna struktura	Klip Piston rod Cilindrična cijev
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku
varijante	Povećana kemijska otpornost Klipnjača cijelom duljinom Klipnjača cijelom duljinom Dodatna PTFE vodilica klipa
Osiguranje od zakretanja/vođenje	Zatik za vođenje klipa
Radni tlak	15 psi...150 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura okoline	-25,6 °F...250 °F
Težina proizvoda	28804 lb...166654 lb
Vrsta montaže	neobavezno: s kugličnim zglobovima na krajnjem poklopcu zakrenutim za 90° s kugličnim zglobovima na krajnjem poklopcu With swivel clevis on end cap rotated 90° s zakretnom vilicom na krajnjem poklopcu s prolaznim provrtom s priborom

Svojstvo	Vrijednost
Pneumatski priključak	Unutarnji navoj M5 Unutarnji navoj 10-32 UNF-2B
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni pokrov	Kovana aluminijska legura
Materijalne dinamičke brtve	FPM NBR
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik
Materijal cijevi cilindra	Kovana aluminijska legura