

Kompaktni cilindar AEN-S-40-25-A-P-A

Broj dijela: 8092160

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	25 mm...25 mm
Promjer klipa	40 mm
Prigušenje	elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj montaže	po želji
Način rada	potiskujuć
Kraj klipnjače	Vanjski navoj
Konstruktivna struktura	Klip Klipnjača
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku
varijante	jednostrana klipnjača
Radni tlak	0.06 MPa...0.06 MPa 0.6 bar...0.6 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 °C...0 °C
Energija udara u krajnjim položajima	0.7 J...0.7 J
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto	54 N...54 N
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje	700 N...700 N
Pokretna masa s hodom od 0 mm	62 g...62 g
Doplata pomaknute mase po hodu od 10 mm	9 g...9 g
Osnovna težina s hodom od 0 mm	304 g...304 g
Dodatna težina po hodu od 10 mm	45 g...45 g
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom s unutarnjim navojem s priborom neobavezno:
Pneumatski priključak	M5
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni pokrov	Kovana aluminijska legura, eloksirana
Materijalne dinamičke brtve	TPE-U(PU)
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura, eloksirana

Svojstvo	Vrijednost
Materijal klipnjače	visokolegirani nehrđajući čelik