

# Cilindar s dvostrukim klipom DGTZ-GF-32- -J-T-P-A

Broj dijela: 8150890

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	101 mm...200 mm
Podesiv krajnji položaj/dužina	10 mm
Promjer klipa	32 mm
Način rada pogonske jedinice	Dva jarma
Prigušenje	elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj montaže	po želji
Vodilica	Klizna vodilica
Konstruktivna struktura	Vodilica
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku
Radni tlak	0.12 MPa...0.8 MPa 1.2 bar...8 bar
Način rada	dvoradni
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura okoline	-10 °C...80 °C
Energija udara u krajnjim položajima	0,4 Nm
Maksimalna nosivost ovisno o hodu na definiranoj udaljenosti xs	30.7 N...32.7 N
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto	724 N
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje	724 N
Pokretna masa	1275.5 g...1895.5 g
Pokretna masa s hodom od 0 mm	655.5 g
Doplata pomaknute mase po hodu od 10 mm	62 g
Težina proizvoda	2898 g...3908 g
Osnovna težina s hodom od 0 mm	1628 g
Dodatna težina po hodu od 10 mm	114 g
Pneumatski priključak	G1/8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni pokrov	Kovana aluminijska legura
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Anodised wrought aluminium alloy

Svojstvo	Vrijednost
Materijal klipnjače	visokolegirani nehrđajući čelik