


# Pneumatika - pripajanje

## VABA-S6-1-X2-F1-CB2-AL

Broj artikla: 8152435

FESTO



### Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Otpornost na vibracije	Ispitivanje transporta sa stupnjem oštine 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Udar na čvrstoća	Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27
Priključak ventilskih blokova	Typ 44, VTSA-F-CB
Dijagnoza	Wire break per valve coil Short circuit of valves Podnapon, ventili
Maks. broj ventilskih mjesta	12 with bistable valves 24 kod monostabilnih ventila
LED pokazi	1 group diagnostics
Parametriranje	Fail-safe mode per channel Forcing per channel Idle mode per channel Module monitoring
Osiguranje (kratki spoj)	interni elektronski osigurač po ventilskom izlazu
Područje pogonskog napona DC	21,6 ... 26,4 V
Vlastita potrošnja struje kod pogonskog napona	Typically 15 mA for valves without CPX-FVDA-P2 Typically 25 mA for electronics with CPX-FVDA-P2
Maks. opskrba strujom po kanalu	0,2 A
Maks. sumarna struja po modulu	2 A
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Naponsko odvajanje kanal - interna sabirnica	Da, kod dodatnog napajanja
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	1.576 g
Električno aktiviranje	Feldbus
Electrical connection, valve, function	Power supply valve
Electrical connection for valve, connection type	Utikači
Electrical connection for valve, connection technology	7/8" spojnik okruglog utikača
Electrical connection for valve, number of pins/wires	5
Električni priključak	preko CPX
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of connecting plate	Aluminijski tlačni lijev
Material cover	PA
Material seals	NBR
Material screws	Čelik