

Spojni kabel NEBC-D8G4-ES-5-N-S-D8G4-ET-G2

Broj dijela: 8176596

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Na temelju norme | EN 61076-2-114 |
| Oznaka linije | bez držača znaka |
| Učestalost priključivanja | 100 |
| Težina proizvoda | 305 g |
| Senzor električnog priključka 1, funkcija | Upravljačka strana |
| Senzor električnog priključka 1, dizajn | okruglo |
| Električni priključak 1, vrsta priključka | Utikač |
| Električni priključak 1, utičnica za kabel | ravno |
| Električni priključak 1, tehnika spajanja | M8x1, D-kodirano prema EN 61076-2-114 |
| Električni priključak 1, broj pinova / žica | 4 |
| Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice | 4 |
| Električni priključak 1, vrsta montaže | Vijčano zaključavanje s uzdužnim zupcem |
| Senzor električnog priključka 2, funkcija | Kontrolna strana |
| Senzor električnog priključka 2, dizajn | okruglo |
| Električni priključak 2, vrsta priključka | Utikač |
| Električni priključak 2, utičnica za kabel | ravno |
| Električni priključak 2, tehnika spajanja | M8x1, D-kodirano prema EN 61076-2-114 |
| Električni priključak 2, broj pinova / žica | 4 |
| Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice | 4 |
| Električni priključak 2, vrsta montaže | Vijčano zaključavanje s uzdužnim zupcem |
| Područje pogonskog napona DC | 0 V...30 V |
| Nazivni radni napon DC | 24 V |
| Opterećenje struje pri 40°C | 3 A |
| Otpor prenapona | 1.5 kV |
| Zaštita od obrnutog polariteta | ne |
| Priključak zaštitnog vodiča | nedostupan |
| Zaštita | da |
| Svojstva prijenosa | prema komunikacijskom sustavu AP |
| Duljina kabela | 5 m |
| Kvaliteta upravljanja | Suitable for energy chains |
| Linija uvjeta ispitivanja | Uvjeti ispitivanja na zahtjev |

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--------------------------------------|
| Radius savijanja, fiksno polaganje kabela | 20 mm |
| Radius savijanja, fleksibilno provodenje kabela | 75 mm |
| Promjer kabela | 6.3 mm |
| Tolerancija promjera kabela | ± 0,2 mm |
| Struktura kabela | 1 x (4 x AWG22) |
| Nazivni presjek vodiča | AWG22 |
| Klasa zaštite | IP65 IP67 |
| Napomena o stupnju zaštite | u sastavljenom stanju |
| Posebna svojstva | otporan na ulje |
| Temperatura okoline | -20 °C...60 °C |
| Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela | -5 °C...60 °C |
| Temperatura skladištenja | -40 °C...70 °C |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU RoHS direktivi |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema UK RoHS propisima |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS bez halogena |
| Stupanj onečišćenja | 3 |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| Materijal omotača kabela | TPE-U (PUR) |
| Boja omotača kabela | srebrno siva s nebeskoplavim prugama |
| Materijal za kućište | PA TPE-U (PUR) |
| Boja kućišta | crno |
| Materijal za zaključavanje vijkom | Mjed, niklani |
| Materijalne brtve | NBR |
| Materijal utikačkih kontakata | Pozlaćena legura bakra |
| Materijal izolacijske čahure | PP |