


fordító-emelő modul EHMB-32-200

Cikkszám: 1098559

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Hajtótengely átmérő	12 mm
Munkalöklet	0 ... 200 mm
Méret	32
Forgásszög	végtelen
Fogasszíf osztás	5 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Hajtómű típus	Fogasszíf hajtás
Konstruktív felépítés	Elektromechanikus fordító-emelő modul fogasszífjával
Hajtómű áttétel	3:1
Max. kimenő fordulatszám	300 1/min
Max. bemenő fordulatszám	900 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Max.hajtó nyomaték	6.7 Nm
Max. Fx előtoló erő	750 N
Üresjárási nyomaték	< 0.5 Nm
Gyártmány súlya	6,388 g
Material of drive shaft	Acél
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of drive shaft	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material cover	Alumínium ötvözet eloxált
Material housing	Alumínium ötvözet eloxált
Material toothed belt	Polikloroprén üvegszállal