

# Sustav upravljanja CMCB-D1-CC-S1

Broj artikla: 8118454

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Upute za korištenje	The product is suitable for industrial purposes only. Measures for interference suppression may be required in residential areas.
Konstruktivna struktura	Control cabinet Built-in safety relay unit
Razina izvedbe (PL)	Category 3, Performance Level d
Dimenzije Š x D x V	220 mm x 350 mm x 440 mm
Osiguranje (kratki spoj)	interni elektronski osigurač
Maks. primljena struja	1,1 A
Current consumption of the secondary circuit	5 A
Maks. opskrba strujom	6 A
Nazivni pogonski napon AC	230 V
Mains types	TT TN IT
Mrežna frekvencija	50 ... 60 Hz
Stupanj onečišćenja	2
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici prema EU-niski napon-smjernica
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	Max. 50% at 40 °C
Zaštita od direktnog i indirektnog dodira	Protective extra-low voltage with safe disconnection (PELV) Earthing of all exposed conductive parts
Mehanička zaštita	IP54
Uvjeti okoline	Interior
Temperatura okoline	5 ... 40 °C
Nominal altitude of use	1000 m NN
Težina proizvoda	15,3 kg
Električni priključak	Opružna stezaljka Push-in
Materijal - napomena	RoHS sukladno