

Clindar s vodilicom DFM-16-20-P-A-GF-F1A

Broj dijela: 8118823

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Težište korisnog tereta na ploču jarma xs | 50 mm |
| Hod | 20 mm |
| Promjer klipa | 16 mm |
| Način rada pogonske jedinice | jaram |
| Prigušenje | elastični prigušni prsteni/ploče obostrano |
| Položaj montaže | po želji |
| Vodilica | Klizna vodilica |
| Konstruktivna struktura | Vodilica |
| Detekcija položaja | za beskontaktnu sklopku |
| varijante | Metali s bakrom, cinkom ili niklom kao glavnom komponentom isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama. |
| Radni tlak | 0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar |
| Maks. brzina | 0.8 m/s |
| Način rada | dvoradni |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu) |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 0 - nema izloženosti koroziji |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija | Metali s masenim udjelom većim od 1 % bakra, cinka ili nikla kao glavnom komponentom isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama |
| Klasa čiste sobe | Klasa 7 prema ISO 14644-1 |
| Temperatura okoline | -20 °C...80 °C |
| Energija udara u krajnjim položajima | 0,15 Nm |
| Maks. sila Fy | 304 N |
| Maksimalna sila Fy statična | 304 N |
| Maks. sila Fz | 304 N |
| Maksimalna sila Fz statična | 304 N |
| Maks. moment Mx | 6.99 Nm |

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---------------------------------|
| Maksimalni moment Mx statički | 6.99 Nm |
| Maks. Moment My | 2.89 Nm |
| Max Trenutak Moja statika | 2.89 Nm |
| Maks. moment Mz | 2.89 Nm |
| Maks. moment Mz statičan | 2.89 Nm |
| Maksimalno dopušteno momentno opterećenje Mx ovisno o hodu | 1.17 Nm |
| Maksimalna nosivost ovisno o hodu na definiranoj udaljenosti xs | 27 N |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto | 90 N |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje | 121 N |
| Pokretna masa | 242 g |
| Težina proizvoda | 507 g |
| Alternativne veze | vidi crtež proizvoda |
| Pneumatski priključak | M5 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijalni pokrov | Kovana aluminijska legura |
| Materijalne brtve | NBR |
| Materijal za kućište | Kovana aluminijska legura |
| Materijal klipnjače | visokolegirani nehrđajući čelik |