

hárompontos megfogó

HGDD-35-A-G2

Cikkszám: 1163039

FESTO

záró megfogó erő biztosítóval ...-G2.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	35
Löklet megfogó pofánként	4 mm
Max.kicserélési pontosság	≤ 0.2 mm
Max.megfogó pofa szög játék, ax, ay	≤ 0.1 deg
Max.megfogó pofa játék, Sz	≤ 0.05 mm
Forgásszimmetrikus	≤ 0.2 mm
Ismétlési pontosság, megfogó	≤ 0.03 mm
Megfogó ujjak száma	3
Beépítési helyzet	tetszőleges
Működési mód	kettősműködésű
Megfogó funkció	3 pontos
Megfogó erő biztosítás	záráskor
Konstrukciós felépítés	Ferde sík kényszerpályán történő mozgás
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Üzemi nyomás	4 ... 8 bar
Üzemi nyomás, záró levegő	0 ... 0.5 bar
Max.működési frekvencia, megfogó	≤ 4 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	81 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	42 ms
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	5 ... 60 °C
Tehetetlenségi nyomaték	1.37 kgcm ²
Max.erő a megfogó pofán, Fz, statikus	300 N
Max.nyomaték a megfogó pofán, Mx, statikus	12 Nm
Max.nyomaték a megfogó pofán, My, statikus	8 Nm
Max.nyomaték a megfogó pofán, Mz, statikus	8 Nm
Vezető elemek utánkenési időköze	5 Mio SP
Max. tömeg külső megfogó ujjanként	57 g
Gyártmány súlya	370 g
Felfogási mód	átmenő furattal és illesztőcsappal belső menettel és illesztő csappal választható/egyéb
Pneumatikus csatlakozás, zárólevegő	M3
Pneumatikus csatlakozás	M5
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material cover cap	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material housing	Smooth-anodised wrought aluminium alloy
Material gripper jaws	Steel, hardened