

Os vretena ELGT-BS-160-650-20P

Broj dijela: 8124533

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Radni hod	650 mm
Izvedbena veličina	160
Rezerva hoda	0 mm
Preokrenuta igra	150 µm
Promjer vretena	20 mm
Korak vretena	20 mm/U
Položaj montaže	po želji
Vodilica	Vodilica za kuglice
Konstruktivna struktura	Elektromehanička linearna os s kuglastim vretenom
Tip motora	Koračni motor Servo motor
Tip vretena	Kuglasto vreteno
varijante	Metali s bakrom, cinkom ili niklom kao glavnom komponentom isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama.
Maksimalno ubrzanje	15 m/s ²
Maks. broj okretaja	3000 rpm
Maks. brzina	1 m/s
Točnost ponavljanja	±0,02 mm
Radnog ciklusa	100%
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Metali s masenim udjelom većim od 1 % bakra, cinka ili nikla kao glavnom komponentom isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama
Klasa čiste sobe	Klasa 8 prema ISO 14644-1
Klasa zaštite	IP20
Temperatura okoline	0 °C...50 °C
Kontinuirana snaga napajanja	1045 N
Trenuci područja 2. stupnja ly	1411000 mm ⁴
Trenuci područja 2. stupnja lz	15257000 mm ⁴
Zakretni moment u praznom hodu pri maksimalnoj brzini procesa	0.4 Nm

Svojstvo	Vrijednost
Zakretni moment u praznom hodu pri minimalnoj brzini procesa	0.14 Nm
Maks. sila Fy	9550 N
Maks. sila Fz	11370 N
Fy za teoretski vijek trajanja od 100 km (čisto razmatranje upravljanja)	35183 N
Fz s teoretskim vijekom trajanja od 100 km (čisto razmatranje upravljanja)	41887 N
Maks. moment Mx	600 Nm
Maks. Moment My	560 Nm
Maks. moment Mz	560 Nm
Mx s teoretskim vijekom trajanja od 100 km (čisto razmatranje upravljanja)	2210 Nm
Moj za teoretski vijek trajanja od 100 km (čisto razmatranje upravljanja)	2063 Nm
Mz za teoretski vijek trajanja od 100 km (čisto razmatranje upravljanja)	2063 Nm
Maksimalna radijalna sila na pogonskoj osovini	290 N
Maks. snaga pomaka Fx	1045 N
Torzijski moment inercije It	726000 mm ⁴
Maseni moment tromosti JH po metru hoda	0.9027 kgcm ²
Maseni moment tromosti JL po kg korisnog tereta	0.1013 kgcm ²
Maseni moment tromosti JO	0.6342 kgcm ²
Konstantna hrana	20 mm/U
Pokretna masa	3842 g
Težina proizvoda	21865 g
Osnovna težina s hodom od 0 mm	9601 g
Dodatna težina po hodu od 10 mm	188 g
Dinamički otklon (premještanje tereta)	0,05% duljine osi, maksimalno 0,5 mm
Statički otklon (opterećenje u stanju mirovanja)	0,1 % duljine osi
Pogon koda sučelja	T46
Završni pokrovni materijal	Aluminij lijevan pod pritiskom, lakiran
Profil materijala	Kovana aluminijska legura, eloksirana
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Pokrivni materijal pogona	Aluminij lijevan pod pritiskom, lakiran
Vodič za materijal	Čelik
Vodilica materijala	Čelik
Klizač materijala	Kovana aluminijska legura, eloksirana
Materijal vretena matica	Čelik
Vreteno materijala	Čelik