


Radijalna prihvatica DHRC-25-A-S-NO

Broj artikla: 8133557

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	25
Maks. točnost zamjene	$\leq 0,2$ mm
Maks. kut otvaranja	180 deg
Simetrija rotacije	$\leq 0,2$ mm
Točnost ponavljanja, prihvatica	$\leq 0,1$ mm
Broj čeljusti prihvatiche	2
Drive system	pneumatski
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način funkcioniranja	jednoradni otvoreno
Funkcija prihvatiche	Radijalno
Osiguranje prihvadne sile	kod otvaranja
Konstruktivna struktura	Connection direction on the side prisilno vođen proces gibanja
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Operating pressure MPa	0,15 ... 0,8 MPa
Pogonski tlak	1,5 ... 8 bar
Operating pressure	21,75 ... 116 psi
Maks. radna frekvencija prihvatiche	≤ 2 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	147 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	45 ms
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Total gripping torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) closing	239,5 Ncm
Moment tromosti masa	1,316 kgcm ²
Maks. sila na prihvatnoj čeljusti Fz, statička	140 N
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti Mx statički	7 Nm
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti My statički	4 Nm
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti Mz statički	7 Nm
Težina proizvoda	440 g
Vrsta pričvršćenja	Izravna ugradnja pomoću prolaznih rupa Izravna ugradnja pomoću navoja s prolaznim provrtom i dosjednim zatikom s unutarnjim navojem i dosjednim zatikom po izboru:
Pneumatski priključak	M5
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material cover cap	Anodised wrought aluminium alloy
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material gripper jaws	visokolegirani čelik