

léptető motor


EMMS-ST-87-L-SB-G2

Cikkszám: 1370493

★ Sztenderd termék program

hajtómű nélkül, fékkel.

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 50 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Relatív légnedvesség	0 - 85 %
A következő szabványnak felel meg:	IEC 60034
Szigetelés védelmi osztály	B
Melegedési osztály EN 60034-1 szerint	B
Méretezési osztály EN 60034-1 szerint	S1
Védettség	IP54
Elektromos csatlakoztatástechnika	Csatlakozó
Anyag megjegyzés	RoHS konform
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Engedély	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Névleges üzemi feszültség, DC	48 V
Motor tartási nyomatéka	9.3 Nm
Max.fordulatszám	430 1/min
Léptetési szög teljes lépésnél	1.8 deg
Léptető szög túrése	±5 %
Névleges áram, motor	9.5 A
Feszültség állandó, fázis	77.2 mVmin
Tekercs ellenállás, fázis	0.23 Ohm
Tekercs induktivitás, fázis	2.7 mH
Tehetlenségi nyomaték, rotor	3 kgcm ²
Teljes hajtómű tehetlenségi nyomaték	3.07 kgcm ²
Gyártmány súlya	4,600 g
Megengedett tengelyirányú tengelyterhelés	65 N
Megengedett sugárirányú tengelyterhelés	200 N
Fék tartási nyomatéka	2 Nm
Üzemi feszültség, DC, fékhez	24 V
Teljesítmény felvétel, fék	11 W
Tehetlenségi nyomaték, fék	0.07 kgcm ²