


fordító-emelő modul EHMB-25-100

Cikkszám: 1095933

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Hajtótengely átmérő	8 mm
Munkalöket	0 ... 100 mm
Méret	25
Forgásszög	végtelen
Fogasszíf osztás	3 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Hajtómű típus	Fogasszíf hajtás
Konstruktív felépítés	Elektromechanikus fordító-emelő modul fogasszífjával
Hajtómű áttétel	4:1
Max. kimenő fordulatszám	300 1/min
Max. bemenő fordulatszám	1,200 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Max.hajtó nyomaték	2.2 Nm
Max. Fx előtoló erő	480 N
Üresjárási nyomaték	< 0.18 Nm
Gyártmány súlya	3,347 g
Material of drive shaft	Acél
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of drive shaft	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material cover	Alumínium ötvözet eloxált
Material housing	Alumínium ötvözet eloxált
Material toothed belt	Polikloroprén üvegszállal