


# fordító hajtómű

## DSM-T-63-270-CC-A-B

Cikkszám: 1145118

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	63
Csillapítási szög	17.5 deg
Az elfordítási szög beállítási tartománya	0 ... 240 deg
Fordítási szög	0 ... 240 deg
Csillapítás	CC: Lökéscsillapító mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszőleges
Finomállítás	-3 deg
Működési mód	kettősműködésű
Konstrukciós felépítés	Szárnylapát
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Operating pressure MPa	0.2 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	2 ... 10 bar
Max. swivel frequency at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	0.6 Hz
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Max. tengelyirányú erő	500 N
Max. sugárirányú erő	500 N
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	80 Nm
Megengedett tehetetlenségi nyomaték	0.5 kgm <sup>2</sup>
Gyártmány súlya	6,980 g
Felfogási mód	belső menettel
Pneumatikus csatlakozás	G1/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of drive shaft	Acél nikkelezett
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	Alumínium ötvözet