


# betét QSPLK18-1/4-U

Cikkszám: 132176

FESTO

L alakú csatlakozóval.



## Adatlap

| Jellemző  | Érték   |
|---|---|
| Méret   | Mini  |
| Névleges méret                                  | 3.6 mm  |
| Beépítési helyzet                               | tetszőleges                                   |
| Konstrukció                                     | L-shape                                       |
| Csomagolási egység                              | 10  |
| Konstrukciós felépítés                          | Push-pull elv                                 |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1 MPa                              |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány     | -0.95 ... 10 bar                              |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 145 psi                           |
| Maritime classification                         | see certificate                               |
| Üzemi közeg                                     | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez      | Olajozott üzemelés lehetséges                 |
| KBK korrózióállósági osztály                    | 1 - csekély korróziós károsodás               |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Környezeti hőmérséklet                          | -5 ... 60 °C                                  |
| Gyártmány súlya                                 | 3.8 g   |
| Felfogási mód                                   | Mounting pin                                  |
| Pneumatikus csatlakozás 1                       | 18 mm-es patron                               |
| Pneumatikus csatlakozás 2                       | 1/4" külső átmérőjű csőhöz                    |
| Ambient temperature Fahrenheit                  | 23 ... 140 °F                                 |
| A kioldó gyűrű színe                            | szürke  |
| Anyag megjegyzés                                | RoHS konform                                  |
| Material housing                                | PA erősítésű                                  |
| Material release ring                           | POM   |
| Material of tubing seal                         | NBR   |
| Material of tube retaining claw                 | erősen ötvözött acél, rozsdamentes            |