



fojtó-visszacsapó szelep GRLA-1/2-B

Cikkszám: 151179

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	Lefúvás-fojtó-visszacsapó funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/2
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/2
Beállító elem	Hornycsavar
Felfogási mód	becsavarható
Normál névleges átáramlás, fojtás irányban	2,100 l/min
Normál névleges átáramlás, visszacsapó irányban	1550 ... 2200 l/min
Üzemi nyomás	0.3 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Maritime classification	see certificate
Beépítési helyzet	tetszőleges
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	4,000 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	2950 ... 4190 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Max.meghúzási nyomaték	40 Nm
Gyártmány súlya	204 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material hollow bolt	Alumínium ötvözet
Material adjusting screw	Sárgaréz
Material nut	Alumínium ötvözet
Material swivel fitting	Horgany présöntvény