


szervomotor EMMS-AS-55-S-HS-RRB

Cikkszám: 1569765

FESTO

hajtás nélkül.



Adatlap

Jellemző	Érték
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 40 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 90 %
A következő szabványnak felel meg:	IEC 60034
Szigetelés védelmi osztály	F
Méretezési osztály EN 60034-1 szerint	S1
Hőmérséklet felügyelet	PTC ellenállás
Védettség	IP54
Elektromos csatlakoztatástechnika	Csatlakozó
Anyag megjegyzés	RoHS konform
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Engedély	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint EU kisfeszültségű irányelv szerint
Névleges üzemi feszültség, DC	565 V
Névleges feszültség, DC	565 V
Tekercs kapcsolási fajta	Belső csillag
Number of pole pairs	4
Nyugalmi állapot forgató nyomaték	0.46 Nm
Névleges forgató nyomaték	0.31 Nm
Forgató nyomaték csúcs	1.62 Nm
Névleges fordulatszám	7,600 1/min
Max.fordulatszám	9,840 1/min
Motor névleges teljesítménye	246 W
Névleges áram, motor	0.49 A
Csúcsáram	2.7 A
Motor állandó	0.635 Nm/A
Feszültség állandó, fázis-fázis	40.58 mVmin
Fázis-fázis tekercs ellenállás	56.9 Ohm
Fázis-fázis tekercs induktivitás	38.1 mH
Teljes hajtómű tehetlenségi nyomaték	0.15 kgcm ²
Gyártmány súlya	1,320 g
Megengedett tengelyirányú tengelyterhelés	75 N
Megengedett sugárirányú tengelyterhelés	140 N
Forgórész helyzetérzékelő	Rezolver
Forgó pozíció enkóder interfész	SIN/COS analóg jel
Forgó pozíció enkóder mérési elv	induktív
Fék tartási nyomatéka	0.8 Nm
Üzemi feszültség, DC, fékhez	24 V
Teljesítmény felvétel, fék	10 W
Tehetlenségi nyomaték, fék	0.02 kgcm ²
Kapcsolási játékok, rögzítőfék	10 millió terhelés nélküli működtetés (súrlódási munka nélkül)
MTTF, alkomponens	80 év, rotorhelyzet-jeladó 11416 év, rögzítőfék
MTTFd, alkomponens	160 év, rotorhelyzet-jeladó