


Párhuzamos építőkészlet EAMM-U-110-D60-60H-120

Cikkszám: 1542264

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Méret | 110 |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Hajtásáttétel | 1:1 |
| Max. fordulatszám | 5000 1/min |
| LABS konformitás | VDMA24364-Zone III |
| Csapághőmérséklet | -25 °C...60 °C |
| Relatív páratartalom | 0 - 95% |
| Védettség | IP40 |
| Környezeti hőmérséklet | -10 °C...60 °C |
| Tehetlenségi nyomaték | 799 kgmm ² |
| Üresjáratú hajtónyomaték | 0.3 Nm |
| Átvihető forgatónyomaték | 25 Nm |
| Terméksúly | 5240 g |
| Interfész kód, működtető szerkezet | D60B |
| Interfész kód Motor In | 60H |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |