

mikroszűrő LFMA-3/8-D-MINI-A

Cikkszám: 162652

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

0,01 µm szűrőpatronnal, fém védőkosárral.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Sorozat | D |
| Méret | Mini |
| Konstruktív felépítés | Szálas szűrő |
| Szűrő finomság | 0.01 µm |
| Kondenzátum leeresztő | teljesen automatikus |
| Üzemi nyomás | 2 ... 12 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:8:4] szerint Nemesgázok |
| Levegő tisztasági osztálya a kimeneten | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [1:7:2] szerint Nemesgázok |
| Max. normál átfolyás a levegőtisztasági osztályhoz | 450 l/min |
| Min. normál átfolyás a levegőtisztasági osztályhoz | 100 l/min |
| Szűrő hatásfok | 99.9999 % |
| Csészevédő | Fém védőkosár |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Közeg hőmérséklet | 1.5 ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Maradék olaj tartalom | 0.01 mg/m ³ |
| Felfogási mód | Vezeték beépítés tartozékokkal választható/egyéb |
| Beépítési helyzet | függőleges +/- 5° |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | G3/8 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | G3/8 |
| Material housing | Horgany présöntvény |
| Material filter | bórszilikát szál |
| Material bowl | PC |
| Anyag megjelölés | RoHS konform |
| Gyártmány súlya | 250 g |