

Lapos henger DZF-63-50-P-A

Cikkszám: 164084

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Löklet | 50 mm |
| Dugattyú Ø | 63 mm ekvivalens átmérő |
| A dugattyúrúd max. elfordulási szöge +/- | 0.4 deg |
| Csillapítás | elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Működési mód | kettős működésű |
| Szerkezeti felépítés | Dugattyú Dugattyúrúd |
| Pozíciófelismerés | közelítéskapcsolóhoz |
| Csavaróbiztosíték/vezető | Ovális dugattyú |
| Üzemi nyomás | 0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -20 °C...80 °C |
| Az elfordulás elleni biztosítás max. forgatónyomatéka | 1.5 Nm |
| Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás | 1682 N |
| Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre | 1870 N |
| Mozgatott tömeg 0 mm löket esetén | 337 g |
| Többlet mozgatott tömeg 10 mm löketenként | 25 g |
| Súlytöbblet 10 mm löketenként | 91 g |
| Alapsúly 0 mm löket esetén | 1379 g |
| Rögzítés módja | választhatóan: belső menettel tartozékkal |
| Pneumatikus csatlakozó | G1/4 |
| Fedél alapanyaga | Alumínium présöntvény |
| Tömítések alapanyaga | NBR TPE-U(PU) |

| Jellemző | Érték |
|------------------------|-----------------------------|
| Ház alapanyaga | Alumínium csúszáseloxált |
| Dugattyúrúd alapanyaga | erősen ötvözött acél |