


lapos henger EZH-5/20-50-B

Cikkszám: 164994

FESTO

elfordulás ellen biztosított kivitel.



Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	50 mm
Dugattyú átmérő	12 mm azonos átmérő
Csillapítás	nincs csillapítás
Beépítési helyzet	tetszőleges
Működési mód	egyszeres működtetésű nyomó
Konstrukciós felépítés	Dugattyú négyzetes dugattyúrúd
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Elfordulás elleni biztosítás/vezeték	négyzetes dugattyúrúd
Operating pressure MPa	0.25 ... 0.6 MPa
Üzemi nyomás	2.5 ... 6 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	49 N
Elvi minimális rugó visszaállító erő	10.6 N
Elvi maximális rugó visszaállító erő	13.6 N
Gyártmány súlya	145 g
Felfogási mód	keresztirányú furattal
Pneumatikus csatlakozás	Csatlakozó csőcsonk: PK-3
Material cover	Alumínium
Material seals	NBR
Material housing	Alumínium
Material piston rod	Acél nikkelezett