



# csatlakozó kábel

## KMPYE-AIF-1-GS-GD-2

Cikkszám: 170238

FESTO

előszerelt, a proporcionális útszelepekhez.



## Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványnak felel meg:	EN 61076-2-101
Kiegészítő funkciók	Product-specific pin allocation
Vezetékmegnevezés	tartozékokkal
Csatlakozási frekvencia	500
1. elektromos csatlakozás, funkció	Terepi készülék felőli oldal
1. elektromos csatlakozás, alak	kerek
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	aljzat
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Egyenes
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	M12x1, A kódolt az EN 61076-2-101 szerint
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	4
1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	4
1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	Screw-type lock with width across flats 18 and longitudinal knurl
2. elektromos csatlakozás, funkció	Vezérlőoldal
2. elektromos csatlakozás, alak	kerek
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Csatlakozó
2. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Egyenes
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	M9x0,5
2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	7
2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	6
2. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	Csavarbiztosítás
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 50 V
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	1 A
Lökőfeszültség-szilárdság	2 kV
Kábelhossz	2 m
Vezetési tulajdonság	Suitable for energy chains
Vezeték vizsgálati feltételek	Vizsgálati feltételek külön kérésre
Hajlításszög, flexibilis kábelbefektetés	≥ 75 mm
Kábel átmérő	5.6 mm
Kábelszerkezet	8x0,24 árnyékolt
Vezeték névleges keresztmetszet	0.24 mm <sup>2</sup>
Védettség	IP65
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szertelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 85 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Szennyeződéskód	1
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
A kábelköpeny színe	fekete