



közelítéskapcsoló SME-8-ZS-KL-LED-24

Cikkszám: 171169

FESTO

elektromos, Reed érintkezővel, két huzalos kivitel, 8-as típusú horonnyal rendelkező hajtóművekhez, kábellel.



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstrukció	T horonyhoz
A következő szabványnak felel meg:	EN 60947-5-2
Engedély	RCM Mark
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Használati útmutató	Support / Actuator-sensor overview "The right sensor for the actuator"
Mért érték	Pozíció
Mérési elv	mágneses Reed
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 60 °C
Ismétlési pontosság	0.2 mm
Kapcsoló kimenet	érintkezőkhöz rendelt bipoláris LED funkció nélkül
Kapcsoló elem funkció	Záró érintkezők
Bekapcsolási idő	≤ 0.5 ms
Kikapcsolási idő	0.03 ms
Max.kapcsolási frekvencia	800 Hz
Max.kimeneti áram	80 mA
Max.kapcsolási teljesítmény, DC	2.16 W
Feszültség kimaradás	≤ 3.5 V
Rövidzár védett	nem
Túlterhelés állóság	nincs
Üzemi feszültségtartomány DC	12 ... 27 V
Polaritás felcserélése elleni védelem	nem
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Kábel
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	nyitott vég
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	2
Csatlakozó, kimeneti irány	hosszában
Kábelhossz	2.5 m
A kábelköpeny színe	szürke
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Felfogási mód	a T horonyba pattintott a horonyba hosszirányba betolható
Meghúzási nyomaték	0.2 Nm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	27.9 g
Ház színe	fekete
Material housing	Epoxigyanta PC PET erősen ötvözött acél, rozsdamentes

Jellemző	Érték
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 60 °C
Védettség	IP67
Szigetelési feszültség	50 V
Lökőfeszültség-szilárdság	0.8 kV
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Szennyeződés foka	3