



# csatlakozó kábel SIM-M12-4WD-5-PU

Cikkszám: 164258

FESTO

érezékelőkhöz és közelítéskapcsolókhöz.



## Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványnak felel meg:	EN 61076-2-101 EN 61984
Elektromos csatlakozás	5-sarkú / 4-eres Derékszögű aljzat / nyitott vég M12x1 / -
Dugó kódolás	A
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 250 V
Üzemi feszültségtartomány AC	0 ... 250 V
Elfogadható áramterhelés 40°C-on	4 A
Lökőfeszültség-szilárdság	2.5 kV
Kábelhossz	5 m
Vezetési tulajdonság	Standard
Vezeték vizsgálati feltételek	Hajlításállóság Festo szabvány szerint Vizsgálati feltételek külön kérésre Energy chain: > 5 million cycles, bending radius 75 mm
Kábel átmérő	4.5 mm
Kábelszerkezet	4x0,25
Vezeték névleges keresztmetszet	0.25 mm <sup>2</sup>
Színkód, érszíntelítés	kék barna fekete fehér
Védettség	IP65 IP68
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 80 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kifizetésű irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform Halogénmentes Foszfor-savésztertetől mentes
Szennyeződés foka	3
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Material cable sheath	TPE-U(PU)
A kábelköpeny színe	szürke
Material housing	TPE-U(PU)
Ház színe	fekete
Material of union nut	Nikkelezett réz
Material seals	NBR
Material electrical contact	Sárgaréz, aranyozott
Material insulation	PP