

Talpas felerősítés CRHNC-32

Cikkszám: 176937

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Méret | 32 |
| Megfelel a szabványnak | ISO 15552 (korábban VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| KBK korrózióállósági osztály | 4 - igen nagy korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás | VDMA24364-B2-L |
| Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására | A több mint 5% tömegarányú réz-, cink- vagy nikkeltartalmú fémek használata tilos. Kivételt képeznek: az acélban található nikkellel, a vegyileg nikkelezett felületek, nyomtatott áramköri lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és a mágneskercsek |
| Környezeti hőmérséklet | -40 °C...150 °C |
| Terméksúly | 139 g |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Felfogás alapanyaga | erősen ötvözött rozsdamentes acél |
| Csavarok alapanyaga | erősen ötvözött rozsdamentes acél |