


vákuum szívókorong

VAS-2-M3-NBR

Cikkszám: 173438

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	1 mm
Szívókorong átmérő	2 mm
Hatékony szívóátmérő	1.6 mm
Csatlakozási helyzet	fent
Szívókorong alak	kerek sík
Operating pressure MPa	-0.095 ... 0 MPa
Üzemi nyomás	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-0.07 MPa
Névleges üzemi nyomás	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7::-] szerint
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Leszakító erő 70 % vákuumnál	0.14 N
Tartó erő névleges üzemi nyomásnál	0.14 N
Felfogó menet	M3
Szívókorong felfogás	M3
Vákuum csatlakozás	M3
Szín	fekete
Shore keménység	55 +/- 5
Material of threaded plug	erősen ötvözött acél
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material suction cup	NBR