


Fordító lineáris egység DSL-16-80-270-P-S20-FF-KF

Cikkszám: 177173

FESTO

érintésmentes helyzetérzékeléshez. A fordító- és a lineáris mozgás egymástól függetlenül vezérelhető. A fordító mozgás 0° - 270° között fokozatmentesen beállítható.



Adatlap

Jellemző	Érték
Csillapítási szög	2.6 deg
Az elfordítási szög beállítási tartománya	270 deg
Löklet	80 mm
Dugattyú átmérő	16 mm
Fordítási szög	272 deg
Csillapítás	P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszőleges
Finomállítás	5 deg
Működési mód	kettősműködésű
Konstruktív felépítés	Szárnylapát
Pozíció felismerés	induktív érzékelőhöz közelítéskapcsolóhoz
Változatok	S20: átmenő, üreges dugattyúrúd
Elfordulás elleni biztosítás/vezeték	golyóscsapágyas megvezetéssel
Üzemi nyomás	2.5 ... 8 bar
Max.felütközési sebesség	500 mm/s
Max.elfordítási frekvencia 6 bar-nál	2 Hz
Üzemi közeg	száritott sűrített levegő, olajozott vagy olajozás nélküli
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Csillapítási hossz	4.5 mm
Forgató nyomaték 6 bar-nál	1.25 Nm
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	73.5 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	103.5 N
Megengedett tehetetlenségi nyomaték	0.000035 kgm ²
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	33 g
Alapsúly 0 mm löketnél	700 g
Gyártmány súlya	700 g
Felfogási mód	a T horonyba pattintott külső menettel választható/egyéb
Pneumatikus csatlakozás	M5
Anyag információ, fedél	Alumínium ötvözet eloxált
Anyag információ, tömítések	TPE-U(PU)
Anyag információ, ház	Alumínium ötvözet simára oxidált
Anyag információ, dugattyúrúd	Nemesíthető acél