

Csatlakozó vezeték KMPV-SUB-D-15-5

Cikkszám: 177673

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szabvány alapján	DIN 41652
Vezetékmegjelölés	tartozékkal
Csatlakozási gyakoriság	50
Terméksúly	300 g
1. elektromos csatlakozó, funkció	Terepikészülék-oldal
1. elektromos csatlakozás, kialakítás	szögletes
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Aljzat
1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés	egyenes
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	Sub-D
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	15
1. elektromos csatlakozó, foglalt pólusok/tűk	15
1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	2x M3 csavar
2. elektromos csatlakozó, funkció	Vezérlésoldal
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód	Kábel
2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	nyitott vég
2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	15
2. elektromos csatlakozó, kiosztott pólusok/erek	15
DC üzemi feszültségi tartomány	30 V
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Áramterhelhetőség	2.8 A
Lökőfeszültség-állóság	1 kV
Kábelhossz	5 m
Vezetéktulajdonság	Alapkivitel
Vezeték vizsgálati feltételei	Vizsgálati feltételek kérésre
Hajlítási sugár, fix kábelvezetés	82 mm
Kábelátmérő	8.2 mm
Kábelátmérő tűrése	± 0,2 mm
Kábelszerkezet	15 x 0,25 mm ²
Névleges vezeték-keresztmetszet	0.25 mm ²
Vezetékvégek	levágott tompa
Védettség	IP65

Jellemző	Érték
Megjegyzés a védettségről	szertelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szennyezettségi fok	3
Kábelköpeny alapanyaga	TPE-U(PUR)
Kábelköpeny színe	szürke
Ház alapanyaga	PA
Ház színe	fekete
Tömítések alapanyaga	CR
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Rézötvözet aranyozott