

# Csatlakozó

## KSE-19-24-D06-D11

Cikkszám: 184264

FESTO

DGE-hez



## Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	6 mm
Felfogó átmérő 2	11 mm
Méret	19
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	8,000 1/min
Tehetlenségi nyomaték	0.47 kgmm <sup>2</sup>
Átvihető forgató nyomaték	1.5 Nm
Gyártmány súlya	12 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform