


Szögemelő megfogó HGWM-08-EZ-G6

Cikkszám: 185696

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	8
Megfogó pofa max. szögjátéka ax és ay tengelyen	0.5 deg
Max. megfogó pofa Sz	0.03 mm
Max. nyitási szög	14 deg
Megfogó ismétlési pontossága	0.02 mm
Megfogópofák száma	2
Hajtásmód	pneumatikus
Működési mód	egyszeres működésű zárt
Megfogófunkció	Sarokelem
Fogóerőbiztosítás	nélkül
Szerkezeti felépítés	Ferde sík
Pozíciófelismerés	nélkül
Üzemi nyomás	2 bar...8 bar
Megfogó max. munkafrekvenciája	4 Hz
Min. nyitási idő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén	1 ms
Min. zárási idő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)	2.5 ms
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	5 °C...60 °C
Rugóerő löketkiegyenlítés	4 N...6 N
Visszatérítő rugónyomaték	0,6 Ncm
Teljes megfogási nyomaték 0,6 MPa-nál (6 bar, 87psi), nyitott	24 Ncm
Megfogó pofa Fz max. statikus ereje	7 N
Megfogó pofa max. statikus Mx nyomatéka	20 Ncm
Max. statikus My nyomaték a megfogó pofánál	20 Ncm
Max. statikus Mz nyomaték a megfogó pofánál	20 Ncm
Terméksúly	23 g
Rögzítés módja	belső menettel
Pneumatikus csatlakozó	M3
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis

Jellemző	Érték
Fedősapka alapanyaga	POM
Ház alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Megfogó pofák alapanyaga	erősen ötvözött acél