

# Dugaszolható T-csavarzat QST-V0-G1/4-10

Cikkszám: 186340

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                     | Érték   |
|--|---|
| Méret  | Standard  |
| Névleges szélesség                           | 8 mm  |
| Tűzvizsgálati alapanyag                      | UL94 V-0 (ház)<br>UL94 V-0 (oldógyűrű)  |
| Tömítés típusa a becsavarható tengelycsapon  | Tömítőgyűrű   |
| Kialakítás                                   | T forma   |
| Kötegméret                                   | 10  |
| Szerkezeti felépítés                         | Push-pull elv   |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar                                      |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya  | -13.775 psi...145 psi   |
| Üzemi nyomással kapcsolatos megjegyzés       | Víz: max. 0,6 MPa max. 50 °C-on   |
| Üzemi közeg                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint<br>Víz (folyékony, jégmentes) |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről           | Olajozott üzem lehetséges   |
| KBK korrózióállósági osztály                 | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel  |
| LABS konformitás                             | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Környezeti hőmérséklet                       | 0 °C...60 °C  |
| Névleges meghúzási nyomaték                  | 9 Nm  |
| Névleges meghúzási nyomaték tűrése           | ± 20%   |
| Terméksúly                                   | 37 g  |
| Rögzítés módja                               | SW17 hatszögletű fejescsavar  |
| 1. pneumatikus csatlakozás                   | G1/4 külső menet  |
| 2. pneumatikus csatlakozó                    | 10 mm külső Ø-jű tömlőhöz   |
| Oldógyűrű színe                              | fekete  |
| Becsavarható tengelycsap alapanyaga          | Nikkelezett sárgaréz  |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések        | RoHS-kompatibilis   |
| Ház alapanyaga                               | PBT   |
| Menettömítés alapanyaga                      | Alumínium<br>PBT  |
| Oldógyűrű alapanyaga                         | PBT   |
| Tömlőtömítés alapanyaga                      | NBR   |

| Jellemző                         | Érték   |
|----------------------------------|---|
| Tömlőbilincs szegmens alapanyaga | erősen ötvözött rozsdamentes acél<br>Sárgaréz |