

rövidlöketű henger

AEVC-4-5-P



Cikkszám: 188051

Kifutó termék

FESTO

helyzetérzékelési lehetőség nélkül.

Kifutó típus. 2026-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|--|
| Löket | 5 mm |
| Dugattyú átmérő | 4 mm |
| Rugó visszahúzó erő, visszatért | 1 N |
| Csillapítás | P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Működési mód | egyszeres működtetésű nyomó |
| Konstrukciós felépítés | Dugattyú Dugattyúrúd |
| Pozíció felismerés | nélkül/nincs |
| Operating pressure MPa | 0.25 ... 0.8 MPa |
| Üzemi nyomás | 2.5 ... 8 bar |
| Operating pressure | 36.25 ... 116 psi |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - csekély korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ... 80 °C |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 4.9 N |
| Mozgatott tömeg | 0.2 g |
| Gyártmány súlya | 4 g |
| Felfogási mód | átmenő furattal tartozékokkal választható/egyéb |
| Pneumatikus csatlakozás | M3 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material cover | Alumínium ötvözet eloxált |
| Material seals | HNBR NBR |
| Material housing | Alumínium ötvözet eloxált |
| Material piston rod | Alumínium ötvözet eloxált |