


Vákuum szívókorong ESS-20-EU

Cikkszám: 189339

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Min. munkadarabsugár	30 mm
Névleges szélesség	3 mm
Szívókorong átmérője	20 mm
Szívókorong kapacitása	0.84 cm ³
Csatlakozási helyzet	felső
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szívókorong tartó hozzárendelése	4-es méret
Szívókorongalak	kerek extra mély
Üzemi nyomás	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Névleges üzemi nyomás	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Üzemi közeg	légtörli levegő ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] alapján
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...60 °C
Tartóerő névleges üzemi nyomáson	17 N
Keresztirányú erő névleges üzemi nyomáson	16 N
Terméksúly	6.4 g
Rögzítés módja	vákuumcsatlakozással
Vákuumcsatlakozás	M6
Szín	kék
Shore-keménység	60 +/- 5
Beccavarható tengelycsap alapanyaga	Nikkelezett sárgaréz Horganyzott és krómozott acél

Jellemző	Érték
Alanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szívókorong alapanyaga	PUR