

Dugasz SEA-GS-7

Cikkszám: 18666

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Szabvány alapján | EN 61076-2-101 |
| Rögzítés módja | menetes hüvellyel |
| Kábelkimenet | egyenes |
| Terméksúly | 17 g |
| 1. elektromos csatlakozás, kialakítás | kerek |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód | Csatlakozó |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika | M12x1 A kódolású EN 61076-2-101 szerint |
| 1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma | 4 |
| 1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa | Csavaros rögzítés hosszanti recézéssel |
| 2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika | Csavaros sorkapocs |
| 2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma | 4 |
| DC üzemi feszültségi tartomány | 0 V...250 V |
| Üzemi feszültségi tartomány, AC | 0 V...250 V |
| Áramterhelhetőség 40 °C-on | 4 A |
| Lökőfeszültség-állóság | 2.5 kV |
| Kábelcsavarzat | Pg7 |
| Kábelátmérő | 3.3 mm...6 mm |
| Megengedett kábelátmérő | 4 mm...6 mm |
| Névleges vezeték-keresztmetszet | 0.14 mm ² ...0.75 mm ² |
| Védettség | IP67 |
| Megjegyzés a védettségről | szerezett állapotban |
| Környezeti hőmérséklet | -40 °C...85 °C |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint |
| UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint |
| LABS konformitás | VDMA24364-B2-L |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Szennyezettségi fok | 3 |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel |
| Ház alapanyaga | PBT |
| Ház színe | fekete |
| Csavaros rögzítés alapanyaga | PBT |

| Jellemző | Érték |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Tömítések alapanyaga | CR FPM |
| Dugaszolható érintkezők alapanyaga | Sárgaréz Fehér bronz bevonattal |