

# csatlakozó kábel

## KMP3-9P-08-

Cikkszám: 18697


FESTO

CPV szelepszigethez.

A kábel 1 - 99 m hosszban kapható.



Minta ábrázolás



## Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványon alapul:	DIN 41652
Vezetékmegnevezés	tartozékokkal
Csatlakozási frekvencia	50
1. elektromos csatlakozás, funkció	Terepi készülék felőli oldal
1. elektromos csatlakozás, alak	sarkos
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	aljzat
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Ferde
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	Sub-D
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	9
1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	9
1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	2x M3 screws
2. elektromos csatlakozás, funkció	Vezérlőoldal
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Kábel
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	nyitott vég
2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	10
2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	9
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 30 V
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Elfogadható áramterhelés 40°C-on	3 A
Lökőfeszültség-szilárdság	1 kV
Kábelhossz	1 ... 99 m
Vezetési tulajdonság	Standard
Vezeték vizsgálati feltételek	Vizsgálati feltételek külön kérésre
Hajlításszög, fix kábelbefektetés	≥ 30 mm
Hajlításszög, flexibilis kábelbefektetés	≥ 75 mm
Kábel átmérő	7.15 mm
Kábel átmérő tűrése	± 0,3 mm
Kábelszerkezet	10x0,34
Vezeték névleges keresztmetszet	0.34 mm <sup>2</sup>
Érvégek	Tompára levágva
Védettség	IP65
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szertelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 70 °C
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 75 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Szennyeződés foka	3
Material cable sheath	PVC
A kábelköpeny színe	szürke
Material housing	PA
Material seals	NBR
Material electrical contact	Aranybevonatú vörösrézötvözet