

Szabványos henger DNC-40-30-PPV-A

Cikkszám: 1922624

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Löklet | 30 mm |
| Dugattyú Ø | 40 mm |
| Dugattyúrúd menete | M12x1,25 |
| Csillapítás | pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Megfelel a szabványnak | ISO 15552 |
| Dugattyúrúdvég | Külső menet |
| Szerkezeti felépítés | Dugattyú Dugattyúrúd Profilcső |
| Pozíciófelismerés | közelítéskapcsolóhoz |
| Változatok | egyoldali dugattyúrúd |
| Üzemi nyomás | 0.06 MPa...1.2 MPa 0.6 bar...12 bar |
| Működési mód | kettős működésű |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -20 °C...80 °C |
| Ütközési energia a végállásokban | 0.2 J |
| Csillapítási hossz | 20 mm |
| Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás | 633 N |
| Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre | 754 N |
| Mozgatott tömeg 0 mm löket esetén | 307 g |
| Többlet mozgatott tömeg 10 mm löketenként | 16 g |
| Alapsúly 0 mm löket esetén | 800 g |
| Súlytöbblet 10 mm löketenként | 45 g |
| Rögzítés módja | belső menettel tartozékkal |
| Pneumatikus csatlakozó | G1/4 |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |

| Jellemző | Érték |
|------------------------|---|
| Fedél alapanyaga | Alumínium présöntvény bevonatos |
| Tömítések alapanyaga | TPE-U(PU) |
| Dugattyúrúd alapanyaga | erősen ötvözött acél |
| Hengercső alapanyaga | Kovácsolt alumínium ötvözet simára eloxált |