

csatlakozó kábel SIM-M8-3WD-10-PU

Cikkszám: 192965

FESTO

érezékelőkhöz és közelítéskapcsolókhöz.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| A következő szabványnak felel meg: | EN 61076-2-104 EN 61984 |
| Elektromos csatlakozás | 3-sarkú / 3-eres Derékszögű aljzat / nyitott vég M8x1 / - |
| Üzemi feszültségtartomány DC | 0 ... 60 V |
| Üzemi feszültségtartomány AC | 0 ... 60 V |
| Elfogadható áramerhelés 40°C-on | 4 A |
| Lökőfeszültség-szilárdság | 1.5 kV |
| Kábelhossz | 10 m |
| Vezetési tulajdonság | Standard |
| Vezeték vizsgálati feltételek | Hajlításállóság Festo szabvány szerint Vizsgálati feltételek külön kérésre Energy chain: > 5 million cycles, bending radius 75 mm |
| Kábel átmérő | 3.8 mm |
| Kábelszerkezet | 3x0,25 |
| Vezeték névleges keresztmetszet | 0.25 mm ² |
| Színkód, érszíjtelés | kék barna fekete |
| Védettség | IP65 IP68 |
| Környezeti hőmérséklet | -25 ... 80 °C |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél | -5 ... 80 °C |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) | EU kisfeszültségű irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform Halogénmentes Foszfor-savésztertelmentes |
| Szennyeződéskód | 3 |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| Material cable sheath | TPE-U(PU) |
| A kábelköpeny színe | szürke |
| Material housing | TPE-U(PU) |
| Ház színe | fekete |
| Material of union nut | Nikkelezett réz |
| Material seals | NBR |
| Material electrical contact | Sárgaréz, aranyozott |
| Material insulation | PP |