


vákuumgenerátor VN-30-H-T6-PQ4-VQ5-RO2

Cikkszám: 193497

FESTO

standard, nagy vákuum, 24 mm széles, T idom dugaszolható csatlakozóval és nyitott hangtompítóval.



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret, Laval fúvóka	3 mm
Raszter méret	24 mm
Konstrukció: hangtompító	nyitott
Beépítési helyzet	tetszőleges
Ejektorkarakterisztika	nagy vákuum Standard
Integrált funkció	Hangtompító nyitva
Konstruktív felépítés	T alak
Üzemi nyomás a max. szívóáramhoz	3 bar
Üzemi nyomás	1 ... 8 bar
Üzemi nyomás a max. vákuumhoz	3.7 bar
Max.vákuum	93 %
Névleges üzemi nyomás	6 bar
Max. szívóáram az atmoszférához képest	186 l/min
Levegő táplálás ideje névleges üzemi nyomáson	0.1 s
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés nem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Közeg hőmérséklet	0 ... 60 °C
Hangnyomásszint névleges üzemi nyomásnál	78 dB(A)
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Max.meghúzási nyomaték	0.8 Nm
Gyártmány súlya	182 g
Felfogási mód	átmenő furattal tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás 1	QS-10
Pneumatikus csatlakozás 3	Hangtompító nyitva
Vákuum csatlakozás	QS-12
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material housing	POM erősítésű
Material silencer	Alumínium présöntvény POM PU hab
Material transmitter nozzle	Alumínium ötvözet
Material fitting	Sárgaréz nikkelezett