

# többszörös elosztó

## QSLV2-3/8-1/2-U

Cikkszám: 190774

FESTO

360°-ban elfordítható, kétszeres.



## Adatlap

| Jellemző  | Érték   |
|---|---|
| Méret   | Standard                                      |
| Névleges méret                                  | 6.8 mm  |
| Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen        | Bevonat                                       |
| Beépítési helyzet                               | tetszőleges                                   |
| Konstruktív felépítés                           | Push-pull elv                                 |
| Csomagolási egység                              | 1   |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1 MPa                              |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány     | -0.95 ... 10 bar                              |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 145 psi                           |
| Maritime classification                         | see certificate                               |
| Üzemi közeg                                     | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez      | Olajozott üzemelés lehetséges                 |
| KBK korrózióállósági osztály                    | 1 - csekély korróziós károsodás               |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Környezeti hőmérséklet                          | -10 ... 60 °C                                 |
| Max.meghúzási nyomaték                          | 24 Nm   |
| Gyártmány súlya                                 | 139 g   |
| Kimenetek száma                                 | 2   |
| Tápvezetékek száma                              | 1   |
| Pneumatikus csatlakozás 1                       | 3/8 NPT külső menet                           |
| Pneumatikus csatlakozás 2                       | 1/2" külső átmérőjű csőhöz                    |
| Ambient temperature Fahrenheit                  | 14 ... 140 °F                                 |
| A kioldó gyűrű színe                            | szürke  |
| Material of threaded plug                       | Nikkelezett réz                               |
| Anyag megjegyzés                                | RoHS konform                                  |
| Material housing                                | PBT   |
| Material release ring                           | POM   |
| Material of tubing seal                         | NBR   |
| Material of tube retaining claw                 | erősen ötvözött acél, rozsdamentes            |