


# Vákuumgenerátor VN-07-L-T3-PI4-VI4-RO1

Cikkszám: 193591

FESTO



## Adatlap

| Jellemző  | Érték  |
|---|--|
| Laval-fúvóka névleges átmérője                  | 0.7 mm   |
| Raszterméret                                    | 14 mm  |
| Hangtompító kivitele                            | nyitott  |
| Beépítési helyzet                               | tetszés szerint  |
| Ejektorkarakterisztikája                        | magas szívótérfogatáram<br>Standard                          |
| Integrált funkció                               | Nyitott hangtompító  |
| Szerkezeti felépítés                            | T forma  |
| Üzemi nyomás max. szívótérfogatáramhoz          | 6.2 bar  |
| Üzemi nyomás                                    | 1 bar...8 bar  |
| Névleges üzemi nyomás                           | 6 bar  |
| Magas szívótérfogatáram léggörrel szemben       | 38.8 l/min   |
| Szellőztetési idő névleges üzemi nyomás mellett | 0.5 s  |
| Üzemi közeg                                     | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint              |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről              | Olajozott üzem nem lehetséges                                |
| KBK korrózióállósági osztály                    | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség                     |
| LABS konformitás                                | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Közeghőmérséklet                                | 0 °C...60 °C   |
| Hangnyomásszint névleges üzemi nyomás mellett   | 66 dB(A)   |
| Környezeti hőmérséklet                          | 0 °C...60 °C   |
| Max. meghúzási nyomaték                         | 0.5 Nm   |
| Terméksúly                                      | 24 g   |
| Rögzítés módja                                  | átmenő furattal<br>tartozékkal                               |
| 1. pneumatikus csatlakozás                      | G1/8   |
| 3. pneumatikus csatlakozás                      | Nyitott hangtompító  |
| Vákuumcsatlakozás                               | G1/8   |
| Csatlakozómenet alapanyaga                      | Kovácsolt alumínium ötvözet, eloxált<br>Nikkelezett sárgaréz |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések           | RoHS-kompatibilis  |
| Tömítések alapanyaga                            | NBR  |

| Jellemző               | Érték                             |
|------------------------|-----------------------------------|
| Fűvóka alapanyaga      | POM<br>Kovácsolt alumíniumötvözet |
| Ház alapanyaga         | POM-erősítéssel                   |
| Hangtompító alapanyaga | PE                                |