

fogasszíjas hajtómű DGE-12- -ZR

Cikkszám: 193740

Kifutó termék


FESTO

[Elektromechanikus lineáris tengely fogasszíjjal.](#)

[Kifutó típus. 2021-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)



Minta ábrázolás



Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Hajtó tengely hatásos átmérője	12.09 mm
Munkalöklet	1 ... 1,000 mm
Méret	12
Lökettartalék	36.5 mm
Fogasszíz nyúlás	0.1 %
Fogasszíz osztás	2 mm
Vezeték	Golyóscsapágyas vezetékek Nagy terhelhetőségű vezetékek
Konstruktív felépítés	Elektromechanikus lineáris hajtómű fogasszíjjal
Motorfajta	Léptető motor Szervomotor
Max. gyorsulás	20 m/s ²
Max.sebesség	1.5 m/s
Ismétlési pontosság	±0,08 mm
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 40 °C
Max.hajtó nyomaték	0.18 Nm
Max. Fx előtoló erő	30 N
Üresjárási nyomaték	0.08 Nm
Tehetlenségi nyomaték, JH, löklet méterenként	0.009 kgcm ²
Tehetlenségi nyomaték, JL, hasznos terhelés kg-onként	0.365 kgcm ²
Előtolási állandó	38 mm/U
Material of end caps	Alumínium ötvözet eloxált
Material of moment compensator	PA erősítésű
Material of profile	Alumínium ötvözet eloxált
Material cover tape	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material drive cover	Alumínium ötvözet eloxált
Material guide slide	Alumínium ötvözet eloxált
Material guide rail	hengerelt acél