

# sűrített levegő előkészítő egység FRC-1-D-7-DI-MAXI-A

Cikkszám: 192438

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden



FESTO

Szűrő-nyomásszabályozó szelep és olajozó kombinációja, maximális kimenőnyomás 7 bar, 40 µm-es szűrővel, fém védőkosárral.

Automatikus kondenzátum leeresztés. Manométerrel együtt. Közvetlen vezérlésű nyomásszabályozó szeleppel.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

Kifutó típus. 2022-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

| Jellemző                     | Érték  |
|------------------------------|--|
| Méret                        | Maxi   |
| Sorozat                      | D  |
| Működtetés biztosító zár     | Arretáló forgatógomb   |
| Beépítési helyzet            | függőleges +/- 5°  |
| Kondenzátum leeresztő        | teljesen automatikus   |
| Konstruktív felépítés        | Szűrő szabályzó manométerrel<br>Proporcionális standard közbülső olajozó |
| Max.kondenzátum mennyiség    | 43 cm <sup>3</sup>   |
| Szűrő finomság               | 40 µm  |
| Csészevédő                   | Fém védőkosár  |
| Nyomás látjelző              | manométerrel   |
| Üzemi nyomás                 | 2 ... 12 bar   |
| Nyomásszabályozási tartomány | 0.5 ... 12 bar   |
| Max.nyomáshiszterézis        | 0.4 bar  |
| Normál névleges átáramlás    | 5,200 l/min  |
| Üzemi közeg                  | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [-::-] szerint                            |
| Közeg hőmérséklet            | -10 ... 60 °C  |
| Környezeti hőmérséklet       | -10 ... 60 °C  |
| Gyártmány súlya              | 2,600 g  |
| Felfogási mód                | Vezeték beépítés   |
| Pneumatikus csatlakozás 1    | G1   |
| Pneumatikus csatlakozás 2    | G1   |
| Material housing             | Horgany présöntvény  |
| Material bowl                | PC   |