



mini szánegység SLT-16-30-A-CC-B

Cikkszám: 197895

FESTO

precíz, terhelhető golyós vezetékkel és lökésbillapítókkal.



Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	30 mm
Állítható véghelyzet tartomány/hossz	5 mm
Dugattyú átmérő	16 mm
Meghajtó egység üzemmódja	járom
Csillapítás	CC: Lökésbillapító mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Golyós kalickás vezeték
Konstruktív felépítés	járom-kinematika
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Üzemi nyomás	1 ... 10 bar
Ismétlési pontosság	0.02 mm
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Felütközési energia a véghelyzetekben	2 Nm
Csillapítási hossz	5 mm
Max.erő, Fy	530 N
Max.erő, Fz	530 N
Max. Mx nyomaték	4.2 Nm
Max. My nyomaték	4.2 Nm
Max. Mz nyomaték	3 Nm
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	207 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	242 N
Mozgatott tömeg	617 g
Gyártmány súlya	598 g
Alternatív csatlakozások	lásd a termék rajzát
Felfogási mód	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás	M5
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Material cover	Alumínium ötvözet
Material seals	HNBR
Material housing	Alumínium ötvözet
Material piston rod	erősen ötvözött acél, rozsdamentes