

Adagoló zsilip HPVS-10-10-A

Cikkszám: 2095359

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	10 mm
Dugattyú Ø	10 mm
Max. cserepontosság	0.3 mm
Max. Sx hajtókarjáték	0.05 mm
Max. Sz hajtókarjáték	0.03 mm
Megfogó pofa max. szögjátéka ax tengelyen	0.12 deg
Megfogó pofa max. szögjátéka ay tengelyen	0.2 deg
Megfogó pofa max. szögjátéka az tengelyen	0.262 deg
Külső ujjak felfogása	Átmenő furat
Csillapítás	nincs csillapítás
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Működési mód	kettős működésű
Szerkezeti felépítés	Dugattyúrúd elfordulás ellen biztosított
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Csavaróbiztosíték/vezető	Négyszögű vezető
Üzemi nyomás	3 bar...8 bar
Kitolási idő	16 ms
Befutási idő	30 ms
Ismétlési pontosság	0.05 mm
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegekről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	5 °C...60 °C
Max. statikus Fz ujj erő	75 N
Max. statikus Mr nyomaték az ujjon	3 Nm
Statikus Mx max. nyomaték az ujjnál	3 Nm
Max. statikus My nyomaték az ujjon	3 Nm
Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás	35 N
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre	45 N
Terméksúly	90 g

Jellemző	Érték
Max. tömeg külső megfogó ujjanként	56 g
Helyettesítő csatlakozók	M3
Rögzítés módja	választhatóan: belső menettel és központosító hüvellyel átmenő furattal és központosító hüvellyel
Pneumatikus csatlakozó	M5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis