

# Adagoló zsilip HPVS-22-30-A

Cikkszám: 2095362

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	30 mm
Dugattyú Ø	22 mm
Max. cserepontosság	0.3 mm
Max. Sx hajtókarjáték	0.05 mm
Max. Sz hajtókarjáték	0.03 mm
Megfogó pofa max. szögjátéka ax tengelyen	0.06 deg
Megfogó pofa max. szögjátéka ay tengelyen	0.11 deg
Megfogó pofa max. szögjátéka az tengelyen	0.12 deg
Külső ujjak felfogása	Átmenő furat
Csillapítás	nincs csillapítás
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Működési mód	kettős működésű
Szerkezeti felépítés	Dugattyúrúd elfordulás ellen biztosított
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Csavaróbiztosíték/vezető	Négyszögű vezető
Üzemi nyomás	3 bar...8 bar
Kitolási idő	95 ms
Befutási idő	131 ms
Ismétlési pontosság	0.25 mm
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	5 °C...60 °C
Max. statikus Fz ujerő	180 N
Max. statikus Mr nyomaték az ujjon	9 Nm
Statikus Mx max. nyomaték az ujjnál	9 Nm
Max. statikus My nyomaték az ujjon	9 Nm
Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás	180 N
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre	225 N
Terméksúly	630 g

Jellemző	Érték
Max. tömeg külső megfogó ujjanként	395 g
Helyettesítő csatlakozók	M5
Rögzítés módja	választhatóan: belső menettel és központosító hüvellyel átmenő furattal és központosító hüvellyel
Pneumatikus csatlakozó	M5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis